



Aspersoras cilíndricas 119.010 y 120.010

ASPERSORAS CILINDRICAS PEST MASTER

INSTRUCCIONES	SUGERENCIAS
<p>Estimado Cliente:</p> <p>La unidad PEST MASTER, es el equipo más apropiado para el profesional en el control de plagas, por su diseño y bajo peso, se facilita su manejo y desplazamiento aún por las áreas de mas difícil acceso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Retire el tubo de bombeo. 2) Agregue la mezcla a aplicar -previamente preparada-; hasta un 70% máximo de la capacidad total. 3) Apriete el tubo de bombeo con firmeza. Coloque grasa o vaselina en el arosello del tubo de bombeo con cierta frecuencia; esto facilita el sello del tubo. 4) Asegúrese que todas las conexiones estén firmemente apretada, (válvula de alivio, sifón, etc.). 5) Presurice con unos 40 bombazos, o hasta que la válvula de alivio deje escapar un poco de aire. 6) Coloque el tubo rociador telescópico en la válvula. Para ajustar el tubo telescópico afloje ligeramente la tuerca y deslice el tubo al largo que se requiere; vuelva a apretar la tuerca con firmeza. 7) Para seleccionar el patrón de atomizado de la boquilla de 	<p>latón, afloje la tuerca, alínie el patron elejido y vuelva a apretar con firmeza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Evite siempre golpear el manómetro, es un aparato que requiere ser tratado con delicadeza. 9) Es posible instalar reguladores de presión en el tubo rociador, entre éste y la punta 10) NUNCA deje producto dentro del tanque por períodos prolongados. Al termino de la aplicación, jale el vástago de la válvula de alivio para despresurizar el tanque. <p style="text-align: center;">Lave su aspersora cada vez que la use y deberá bombear por lo menos un minuto agua limpia sin producto químico, para desalojar del sistema de bombeo, válvula, lanza y boquerel, cualquier residuo de producto químico que pudiera atacar al sistema, estando guardado.</p> <p style="text-align: center;">Evite dejar su equipo a la intemperie por largos períodos, para obtener un máximo rendimiento y duración del mismo.</p> <p style="text-align: center;">Le recomendamos utilizar siempre refacciones originales SWISSMEX, ya que nuestra compañía se esfuerza constantemente por buscar nuevos sistemas, diseños y materiales para que su equipo le de mayor rendimiento.</p>

LISTA DE PIEZAS DE REFACCION

No. Parte	Código	Descripción	No. Parte	Código	Descripción
1	119-005	Tanque(119)	19	803-067	Resorte para vástago
1a	120-305	Tanque (120)	20	768-271	Empaque para portaboquilla
2	120-207	Base plástica azul (119/120)	21	119-122	Tapón para pistola pest master
2G	119-005-C	Tanque con base plástica (119)	22	119-120	Manómetro
2Ga	120-305-C	Tanque con base plástica (120)	23	219-215	Tubo externo
3a	120-327	Arosello chico para válvula de alivio	23a	219-139	Tubo para telescópico 50 cm.
3b	120-323	Cilindro para válvula de alivio	23G	119-121-C	Tubo telescópico c/boquilla multeejet
3c	120-328	Arosello grande p/válvula de alivio			
3G	120-325-C	Vástago armado p/válvula de alivio	24	820-111	Arosello para serpentín de vitón
3G1	120-323-C	Válvula de alivio completa	25	119-121	O´ring 2-011
4	119-205	Sifón .350 mm (119)	26	219-212	Anillo sellador
4a	120-205	Sifón .425 mm (120)	27	219-217	Anillo para tope
4b	120-106	Niple sifón	28	219-213	Tuerca p/boquerel telescópico
4c	803-114	Empaque para boquerel - N	29	219-125	Niple sujetador
4d	803-097	Tuerca unión	30	219-211	Tuerca para boquerel telescópico
4e	803-053	Arosello 2-007	31	219-214	Niple sujetador
4G	119-205-C	Sifón con niple (119)	32	803-115	Empaque para boquerel - V
4Ga	120-205-C	Sifón con niple (120)	33	219-122	Codo
4G1	119-106-C	Manguera armada c/sifón (119)	34	211-071	Boquilla multeejet 5700
4G1a	120-106-C	Manguera armada c/sifón (120)	35	120-016	Maneral inyectado negro
5	803-181	Manguera para expansor 1.3 mts.	35G	120-016-C	Maneral completo 5/16 negro
6	891-058	Resorte para manivela	36	120-144	Pija para tapita
7	326-082	Abrazadera SX9-10-16	37	320-132	Tapita para tubo de bombeo
8	807-375	Mango para manguera 1/4"	38	120-130	Porta pistón 5/16"
9	803-060	Arosello para tapón	39	120-029	Pistón plástico
10	803-074	Filtro 807	40	120-020	Tubo de bombeo negro
11	807-173	Cuerpo para pistola 807 econ.	40G	120-019-C	Tubo de bombeo con empaque
11G	807-085-C	Pistola 807 1/4 pest master	40G1	120-019-C1	Tubo bombeo con empaque y antenita
12	803-070	Gancho para palanca			
13	803-071	Remache para palanca	40G2	120-020-C2	Tubo bombeo, maneral y tubo negro
14	803-072	Palanca	41	120-021	Arosello p/tubo de bombeo
14G	803-072-C	Palanca completa	42G	120-022-C	Antenita con arosello
15	803-166	Vástago de plástico	43	501-234	Cina 950 mm
15G	803-167-C	Vástago de plástico c/asiento met.	43G	501-434-C	Cinta completa con hombreras
16	803-068	Arosello para vástago - V	44	501-025	Hombreira
17	803-061	Empaque para vástago - V	45	501-035	Hebilla para cinta
18	803-065	Asiento metálico para vástago	46	189-036	Gancho para cinta c/hombreira

NOTAS IMPORTANTES: * Debido al interés en el progreso tecnológico, la empresa se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

SWISSMEX-RAPID, S.A. DE C.V.

Calle Swissmex No. 500
Col. Las Ceibas
47440 Lagos de Moreno,
Jalisco, México

Tels.: (474)-742-0300
-742-0400
Fax: (474)-742-0856
-742-4185

Internet - <http://www.swissmex.com.mx>
E-mail - swissmex@swissmex.com.mx

BN119.010-0305NA
Rev.01